

アキミスト AKIMist® “C”



機器紹介


■寸法図

材質

- ノズル………RENY (ポリアミド樹脂)+ステンレス鋼303
- タンク………ステンレス鋼304およびステンレス鋼303
- ボールジョイント……ステンレス鋼304+NBR
- チューブ………ステンレス鋼304, ナイロン
- 接続部………PP, ステンレス鋼316

質量

- 約 1,000g



《ご注意》

- ・接続はエア-水ともR $\frac{1}{4}$ になります。
- ・空気圧力は0.3~0.35MPaで、水圧は0.2MPa以下でご使用ください。
- ・通水中に分解すると水漏れします。分解は水バルブを閉じてから行ってください (詳しくは取扱説明書をご覧ください)。

特長

平均粒子径*¹ 7.5 μ m

噴霧量最大4.8 ℓ /hrの強力加湿 (空気圧力0.3MPa時)

ドライフォグノズルAKIJet[®]は良質の霧*²を4m以上飛翔させ非常に効果的!

※1 粒子径の値はレーザー回折法による測定値です。

※2 良質の霧とは粒子径のばらつきが少なく、極めて均質な霧をいいます。

アキミスト

■AKIMist “C” 性能 (ノズル1個あたり)

空気圧力 (MPa)	噴霧流量 (ℓ /hr)	空気消費量 (N ℓ /min)
0.3	2.4	36
0.35	2.7	41

アキミスト

■AKIMist “C” 仕様

形番	空気圧力0.3MPaの時		ノズルの 個 数
	噴霧流量 (ℓ /hr)	空気消費量 (N ℓ /min)	
AC-5 (1FF)	2.4	36	1
AC-5 (2FF)	4.8	72	2
AC-5 (2FR)	4.8	72	2

※下の写真をご参照ください。
注) 空気圧力は0.3~0.35MPaでご使用ください。

アキミスト AKIMist® “C” ラインナップ



AC-5 (1FF)



AC-5 (2FF) 同一方向



AC-5 (2FR) 対向方向